



TL-PRO-169NEO

錠前用潤滑スプレー

Lubricating Spray for Cylinder Locks



特長

シリンダー錠（鍵）専用のフッ素系潤滑剤

用途

シリンダー錠の潤滑剤

注意事項

使用上の注意事項、応急処置、警告、保管及び廃棄方法は製品ラベルの注意書きに従った取り扱いをお願いします。

使用方法

1. カラカラと音がするまで 10 回程強く容器を振ってください。
2. ノズル付きボタンを容器に差し込んでください。
3. 使用前に短く捨て吹きをしてください。
4. 容器は直立で使用してください。
5. 逆さや傾けての使用では最後まで使い切れません。
6. 鍵穴にノズルを 5mm ほど入れて 0.2 秒ほど噴射してください。

Characteristic

Fluorinated lubricant dedicated for cylinder locks (or keys).

Application

Lubricant for cylinder locks.

Note

*Use in accordance with emergency treatment, alert, storage and discard method which are written on the note.

How to Use

1. Shake it strongly till the sound can be listened. (about 10 times)
2. Install button with nozzle into the can.
3. Spray it in the air shortly before using.
4. Use it in vertical position.
5. It can not be used-up if it was in a tilt or an inverted position.
6. Set the nozzle in the keyhole about 5mm and spray it for 0.2 seconds.

1

ラッチ・ファスナー
Latch & Fastener

アームキャッチ
Arm Catches

キャッチ・ラッチ
Catches & Latches

ファスナー
Fasteners

錠前
Locks

キースイッチ・
ソレノイドラッチ・ロック
Key Switches & Solenoid Latch Lock

蓋止その他
Others

仕様 Specification

型番 Model No.	容量 (ml) Content (ml)
TL-PRO-169NEO	50

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.